


注意事项

1. 灯具应由具备资格的电路技术人员按照国家规则进行安装。在安装和每次对灯具进行操作时，必须确保电源已被切断。
2. 如果此灯具内的光源、线缆等器件损坏了，应由制造商或其服务提供商或类似有资格人员进行更换，以避免发生危险。
3. 灯具请勿在水平角度大于6°使用，防止倾倒。
4. 请勿违规使用灯具，LEEDARSON立达信拒绝绝对任何违规使用的产品负责。
 - (1) 请勿以任何方式拆解、更改灯具，任何更改都可能使之变成危险灯具；
 - (2) 请勿在灯具上放置、缠绕任何物品，避免灯具过热；
 - (3) 请勿触碰工作中的灯具外壳，避免烫伤；
 - (4) 请将商品、商品包装、零部件远离儿童存放，避免误食；
5. 本灯具只适用于室内，请勿让本商品淋雨或受潮、接近火源、热源、粉尘、腐蚀性气体环境，以免引火灾触电或损坏灯具。
6. 如果发生以下情况，请立刻拔掉插头断电并停止使用：
 - (1) 产品受到强烈冲击，使内部元器件裸露、受损；
 - (2) 产品发出奇怪气味、冒烟；
7. 产品清洁请使用干毛巾，避免使用化学溶剂，如天那水、强力去污剂等。
8. 将台灯调至最高亮度，灯头水平与桌面时，距离桌面400mm，满足AA级标准。



适合读写作业状态:打开100%亮度,灯头发光面调节至距离桌面400mm.光输出波形的波动深度满足IEE Std1789-2015中的“无显著影响”等级。

LEEDARSON 立达信物联科技股份有限公司


销售商:厦门立达信光电有限公司
地址:厦门市湖里区枋湖北二路1511号6楼
网址:www.leedarson.com.cn
服务热线:400-006-6611



LEEDARSON 立达信

立达信T2护眼台灯

产品使用说明书




折后尺寸：145x210mm


材质：200克铜版纸

工艺：四色印刷、双面哑膜

包装内容物



参数说明



额定功率	20W	型 号	LT2P-G1-23W-DZ
额定电压	220-240V~50Hz	I P 等 级	IP20
功率因数	>0.8	控制方式	触摸开关调光
色温范围	4000K	净 重	2.71Kg
光源显指	97	材 质	铝+钢+ABS
光源寿命	50000H		

环保标识卡

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬[Cr(VI)]	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
LED	○	○	○	○	○	○
驱动板	×	○	○	○	○	○
灯壳及其他部件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在(GB/T 26572)规定的限量要求以下;
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出(GB/T 26572)规定的限量要求。

售后服务

【7天无理由退货】

- 1.7日内(含7日,以下相同),在不影响二次销售的情况下,商品支持7天无理由退货;
- 2.7日内,商品发生非人为因素引起的质量问题,可享受退货服务;
- 3.如包装和配件有损坏、丢失,则按照当年度“立达信配件价格表”中的价格收取费用。

【90天无理由换货】

- 1.90日内,商品发生非人为因素引起的质量问题,可享受换货服务;
- 2.换货只能调换同一商品(同颜色、同型号),如果相应型号、颜色的产品因更新换代导致缺货,在取得客户认可的情况下,为客户更换换代后的新款型号商品。

【3年保修】

保修期内,经由LEEDARSON立达信及授权机构方面检查,商品确定为材料、工艺或功能不良引起的故障,LEEDARSON立达信会免费进行维修或者更换零配件。

产品三包凭证

☐换货 ☐退货 ☐返修

商品名称: _____

购买日期: _____

发票号码: _____

订单编号: _____

用户姓名: _____


联系地址: _____

联系电话: _____

数 量: _____

退换/返修货原因: _____

请妥善保管本页,使用售后服务时向售后人员提供本凭证。



客户服务

感谢您选购LEEDARSON立达信的产品,如有任何疑问或建议,请扫码咨询客服或致电厦门立达信光电有限公司服务热线。

服务热线:400-006-6611

扫码获取客服微信号及相关服务

